






Kleur: ■ grijs



Note on Packaging Unit (PU) and Subpackaging Unit (SPU):

If you order a full PU, you will receive our eco-friendly, sustainable cardboard blisters packed in a shelf-ready box.

If you order a quantity smaller than a full PU, you will receive the eco-friendly, sustainable cardboard blisters without a shelf-ready box.

Please refer to the system description for the splicing connectors that can be used.

Your benefits:

- Easy, fast and safe to use
- Can be used immediately and accessed again later
- Silicon-free
- Label-free
- Suitable for indefinite storage
- The complete system consisting of WAGO's gelboxes and splicing connectors has been VDE-tested and IPX8-certified.

Aansluitgegevens

Aansluiting 1

Bedieningswijze	Vergrendeling
-----------------	---------------

Geometrische gegevens

Breedte	32 mm / 1.26 inch
Hoogte	17,8 mm / 0.701 inch
Diepte	33,6 mm / 1.323 inch

Mechanische gegevens

Bouwworm	Size 1
Bevestigingswijze	"Zwevende" verbinding
Beschermingsklasse	IPX8
Geschikt	für Verbindungsklemmen 4 mm ²

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	Polypropyleen
Brandlast	0 MJ
Gewicht	12 g

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 ... +85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)	0 ... +40 °C

Commerciële gegevens

ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	ETIM 7.0	EC001170
VPE (OVPE)		48 (4) stuk
Land van oorsprong		DE
GTIN		4055143997799
Douanetariefnummer		85389099990


Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Keurmerken / certificaten		
Algemene toelatingen		Conformiteits- en leveranciersverklaringen
		
Toelating	Norm	Certificaatnaam
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938
Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1331	

Documentatie			
Systeembeschrijving		Aanbestedingstekst	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	207-1331	xml 3.58 KB
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	207-1331	docx 20.35 KB

CAx-gegevens	
CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 207-1331	ZUKEN Portal 207-1331

Instructies voor gebruik			
Monteren			
			
Gelbox aan de vergrendelingen aan de zijkant openen.	Aangesloten klem in de gelbox plaatsen.	Aangesloten klem in de gelbox plaatsen.	Gelbox sluiten.

Monteren



Vergrendeling veilig sluiten.

Opnieuw toegankelijk:

- Gelbox openen
- Gel verwijderen
- Opnieuw bedraden met nieuwe componenten



Clip omhoogtrekken en de geperforeerde afdekking aan de voorkant inscheuren.



Perforatie aan de zijanten indrukken.



Afdekking langs de perforatie afscheuren.



Bij gebruik als toonbankdisplay: achterste flap aan de vouw ombuigen, rechtop zetten en in de uitsparing in het karton vastzetten.



Als de flap niet wordt gebruikt, kan deze langs de perforatie afgescheurd worden.