

WAGO Gelbox voor 221 en 2273 snelklemmen

Gebruiksgemak


- Ruimtebesparing via compact ontwerp
- Meer beschikbare ruimte in de verdeeldoos door meerdere klemmen in één gelbox te plaatsen
- Eenvoudige bediening dankzij het innovatieve ontwerp
- Stroomkringen uitbreidbaar vanwege de snelle toegankelijkheid

Snelle toepassing

- Kant en klaar voor gebruik. Geen vermenging en verharding van gelmassa nodig
- Gel onbeperkt houdbaar



Open de Gelbox via de zijsluitingen.



Steek de bedrade snelklem in de gelbox.



Sluit de gelbox.




Kringen uitbreiden:
Open de gelbox, verwijder de gel uit de terminal, open de terminal en monteer de kabel met nieuwe componenten.



WAGO 207

- Snelle toepassing – Kant en klaar voor gebruik
- Gel onbeperkt houdbaar
- Gebruiksgemak
- Uitzonderlijke veelzijdigheid - gemaakt van siliconenvrije gel voor gebruik in alle industrieën
- Veilige toepassing: VDE-testrapport en IPX8-certificering



	Omschrijving	Ref.	VPE
	Gelbox, IPX8, serie 221 en 2273, max. 4 mm ² , snelklemmen, maat 1	207-1331	4
	Gelbox, IPX8, serie 221 en 2273, max. 4 mm ² , snelklemmen, maat 2	207-1332	4
	Gelbox, IPX8, serie 221 en 2273, max. 4 mm ² , snelklemmen, maat 3	207-1333	3
	Gelbox, IPX8, serie 221, max. 6 mm ² , snelklemmen, maat 1	207-1431	4
	Gelbox, IPX8, serie 221, max. 6 mm ² , snelklemmen, maat 2	207-1432	3
	Gelbox, IPX8, serie 221, max. 6 mm ² , snelklemmen, maat 3	207-1433	2

Toegestane combinaties van snelklemmen en gelbox:

Ref.	221-412	221-413	221-415	221-612	221-613	221-615	2273-202	2273-203	2273-204	2273-208
207-1331	1 x	1 x	-				2 x	-	1 x	1 x
207-1332	2 x	-	1 x				3 x	2 x	-	1 x
207-1333	3 x	2 x	-				4 x	-	2 x	2 x
207-1431				1 x	1 x	-				
207-1432				2 x	-	1 x				
207-1433				3 x	2 x	-				

Opmerking: De hoge beveiligingsgraad IPX8 kan niet worden gegarandeerd voor andere combinaties.